


## Διακλάδωση 90° με θυρίδα επίσκεψης

Clean out branches 90° can be applied in horizontal and vertical pipes.



Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή	tooltiplmage	Kg	l1	l2	l3	k1	L	d2	D	k3	q
23 04 00	Διακλάδωση 90° με θυρίδα επίσκεψης	-	0,100	55	80	75	25	130	40	64	45	-
23 05 00	Διακλάδωση 90° με θυρίδα επίσκεψης	-	0,150	60	72	90	25	150	50	72	55	-
23 06 00	Διακλάδωση 90° με θυρίδα επίσκεψης	-	0,200	70	100	105	30	175	63	87	60	-
23 07 00	Διακλάδωση 90° με θυρίδα επίσκεψης	-	0,320	70	100	105	25	175	75	91	55	-
23 09 00	Διακλάδωση 90° με θυρίδα επίσκεψης	-	0,430	80	100	120	25	200	90	118	70	-
23 11 20	Διακλάδωση 90° με θυρίδα επίσκεψης	-	0,518	90	105	135	20	225	110	127	65	10
23 12 00	Διακλάδωση 90° με θυρίδα επίσκεψης	-	0,700	100	123	150	20	250	110	140	80	-
23 16 20	Διακλάδωση 90° με θυρίδα επίσκεψης	-	1,290	140	120	210	60	350	110	134	135	-
23 20 00	Διακλάδωση 90° με θυρίδα επίσκεψης	-	1,500	180	160	180	90	360	110	140	90	-
23 25 00	Διακλάδωση 90° με θυρίδα επίσκεψης	-	1,600	220	185	220	110	440	110	140	110	-
23 31 00	Διακλάδωση 90° με θυρίδα επίσκεψης	-	1,800	280	220	280	170	560	110	140	170	-
23 56 00	Διακλάδωση 90° με θυρίδα επίσκεψης	-	0,190	70	100	105	30	175	56	83	65	-